

Bürsten für den Einsatz im Labor und in der Medizin:

Einsatzzweck	Art.-Nr.	A	B	C	D	Skizze	Besatzmaterial	Drehdraht	Besonderheiten
Maße in mm									
Becherglasbürste	83900118	390	125		85/60	III	Borsten-Nylon	verzinkt	mit Holzstiel
Becherglasbürste	84300118	430	140		85/60	III	Borsten-Nylon	verzinkt	mit Holzstiel
Becherglasbürste	84300103	430	140		85/60	III	Nylon	verzinkt	mit Holzstiel
Becherglasbürste	84300116	430	140		100/80	III	Borsten-Nylon	verzinkt	mit Holzstiel
Becherglasbürste	86300116	630	140		100/80	III	Borsten-Nylon	verzinkt	mit Holzstiel
Sedimentiergefäßbürste	66000201	700	430	490	13x30	IV	Borsten-Nylon	verzinkt	mit Kopfbündel
Urinflaschenbürste	91100402	510	180		80	VI	Roßhaar schwarz	verzinkt	Spitze umgebogen
Urinflaschenbürste	91100403	510	180		80	VI	Nylon	verzinkt	Spitze umgebogen
Urinflaschenbürste	91201102	600	180	220	80	IV	Roßhaar schwarz	verzinkt	3-teiliges Kopfbündel
Urinflaschenbürste	91201103	600	180	220	80	IV	Nylon	verzinkt	3-teiliges Kopfbündel
Gläserbürste	11760002	390	120		60	III	Roßhaar schwarz		in Holzstiel gestanzt
Gläserbürste	11770002	390	120		70	III	Roßhaar schwarz		in Holzstiel gestanzt
Gläserbürste	11780002	390	120		80	III	Roßhaar schwarz		in Holzstiel gestanzt
Gläserbürste	11790002	390	120		90	III	Roßhaar schwarz		in Holzstiel gestanzt
Gläserbürste	11710002	390	120		100	III	Roßhaar schwarz		in Holzstiel gestanzt

Wir verwenden nur hochwertige Materialien. In der Borstenausführung werden ausschließlich gekochte, nicht gefärbte Naturborsten eingesetzt. Sie sind beständig gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen. Eine Geruchsentwicklung, im nassen Zustand, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Die konische Sedimentierglasbürste ist geeignet für große konische Gefäße z.B. Imhoff. Das Kopfbündel reinigt bis auf den Grund des Glases. Mit abgewinkelttem Holzgriff zum Drehen erzeugt die Bürste im Sedimentierglas ein gutes Reinigungsergebnis. Alle Bürsten mit Naturborsten sind ökologisch einfach zu entsorgen.

Die Nylonborstenausführung ist bis ca. 100°C hitzebeständig, abriebfest und beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Im nassen Zustand wird die Faser, durch die Wasseraufnahme, etwas weicher, was sich aber nicht nachteilig auf den Reinigungseffekt auswirkt.

